


Conducteur ruban



FONCTIONS

Impédance plus faible par rapport aux conducteurs ronds de taille équivalente

Utilisé pour le conducteur de descente du système de protection contre la foudre ou les applications de mise à la terre

SPÉCIFICATIONS

Finition: Nu
Matériau: Cuivre

Table 1/1


Référence catalogue	Largeur (W)	Épaisseur (T)	Longueur (L)	Poids unitaire
LPC172CTO	19.05 mm	3.18 mm		0.17 kg
A811A26F500	50.8 mm	0.4 mm	152.4m	0.23 kg
A811A26F50	50.8 mm	0.4 mm	15.2m	0.23 kg
A811A26W4F500	101.6 mm	0.4 mm	152.4m	0.34 kg
A811C20F20	76.2 mm	0.8 mm	6.1m	0.61 kg
A811C20F100	76.2 mm	0.8 mm	30.5m	0.61 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les longueurs de découpe à la commande (CTO) sont disponibles moyennant des frais supplémentaires.

L'unité de poids est exprimée par mètre (3,28').

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE