

Module de remplacement TDS



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Module de rechange pour les séries de rail DIN TDS et les séries modulaires TDX

SPÉCIFICATIONS

Courant de décharge maximal (Imax): 50kA 8/20 µs


Référence catalogue	TDS150M560	TDS150M277	TDS150M240	TDS150M440	TDS150M150
Tension nominale du système (Un)	480 - 560 V a.c.	240 - 277 VAC	220 - 240 VAC	420 - 440 VAC	120 - 150 VAC
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	610 VV a.c.	320 VAC	275 VAC	480 VAC	170 VAC
Indice de protection contre les surtensions (VPR)	1800 V @ 3 kA 2400 V @ 20 kA	1000 V @ 3 kA 1600 V @ 20 kA	900 V @ 3 kA 1200 V @ 20 kA	1500 V @ 3 kA 2200 V @ 20 kA	600 V @ 3 kA 1000 V @ 20 kA

Référence catalogue	TDS150M560	TDS150M277	TDS150M240	TDS150M440	TDS150M150
Courant de décharge nominal (In)	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs	20kA 8/20 µs
Fréquence	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz	0 - 100 Hz
Matériau de l'armoire	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique	UL® 94V-0 Thermoplastique
Température	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C	-40 to 80 °C
Largeur du module	1 M	1 M	1 M	1 M	1 M
Profondeur (D)	49mm	49mm	49mm	49mm	48mm
Hauteur (H)	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm	45 mm
Largeur (W)	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm	18 mm
Poids unitaire	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg	0.07 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Déposer la goupille noire lors de l'utilisation des unités modulaires TDX.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE