



Barre de mise à la terre des télécommunications



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Conforme à TIA-607-C et aux recommandations de BICSI®

Conforme aux normes NEMA®

Accepte deux cosses percées de trou avec trous de boulon de 5/16" ou 7/16" (matériel non inclus)

Les kits d'éclisse de busbar de mise à la terre pour les télécommunications sont disponibles pour prolonger la longueur de la barre

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur (T): 6.35 mm

Largeur (W): 50.8 mm

Matériau: Cuivre

Table 1/2


Référence catalogue	Étamage	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Taille de trou 1 (HS1)	Taille de trou 1 Nombre de paires	Taille de trou 2 (HS2)
---------------------	---------	-----------------	-----------------	------------------------	--------------------------------------	------------------------

TGBA12L06P	Non	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA12L06PT	Oui	305 mm	229 mm	8 mm	6	11 mm
TGBA16L08P	Non	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA16L08PT	Oui	394 mm	229 mm	8 mm	8	11 mm
TGBA18L10P	Non	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA18L10PT	Oui	451 mm	229 mm	8 mm	10	11 mm
TGBA20L12P	Non	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA20L12PT	Oui	508 mm	229 mm	8 mm	12	11 mm
TGBA24L14P	Non	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA24L14PT	Oui	610 mm	457 mm	8 mm	14	11 mm
TGBA29L18P	Non	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm
TGBA29L18PT	Oui	737 mm	457 mm	8 mm	18	11 mm

Table 2/2				
Référence catalogue	Taille de trou 2 Nombre de paires	A	B	C
TGBA12L06P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA12L06PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA16L08PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA18L10P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

Référence catalogue	Taille de trou 2 Nombre de paires	A	B	C
TGBA18L10PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12P	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA20L12PT	3	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA24L14PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18P	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm
TGBA29L18PT	5	25.4 mm	28.6 mm	15.9 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE