


# Dispositif de protection contre les surtensions de réseaux téléphoniques



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les fiches RJ11 fournissent une connexion enfichable simple pour fiches RJ de 4 ou 6 positions

Inclut une fiche de connexion et des bandes de montage adhésive

Fournit des modes de protection L-L et L-PE pour une protection exhaustive


Protection automatique contre les surintensités

## SPÉCIFICATIONS

Référence catalogue	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
Tension de fonctionnement continue maximale (Uc)	280 V	280 V
Courant de décharge maximal (Imax), par mode	20kA 8/20 µs	500kA 8/20 µs
Niveau de protection en tension (haut), T-R	110V	110V

Référence catalogue	SLP1RJ11A	SLP1RJ11
Niveau de protection en tension (haut), T/R-G	500 V @ 125 A	500 V @ 125 A
Courant de charge nominal (IL)	120mA	160mA
Type de connexion	RJ11	RJ11
Longueur du câble de terre	150mm	150mm
Taille de câble	4 mm	4 mm
Température	-40 to 65 °C	-40 to 65 °C
Profondeur (D)	28mm	28mm
Hauteur (H)	38 mm	38 mm
Largeur (W)	78 mm	78 mm
Poids unitaire	0.05 kg	0.05 kg
Détails de la certification		UL® 497A
Certifications		UL

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

**North America**

+1.800.753.9221  
Option 1 – Customer Care  
Option 2 – Technical  
Support

**Europe**

Netherlands:  
+31 800-0200135  
France:  
+33 800 901 793

**Europe**

Germany:  
800 1890272  
Other Countries:  
+31 13 5835404

**APAC**

Shanghai:  
+ 86 21 2412 1618/19  
Sydney:  
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**