

Barre de mise à la terre, assemblage de montage mural



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Utilise une utilité ou une tour de télécommunications ou le raccordement d'une autre structure de montage afin de fournir une liaison équipotentielle et un chemin à faible impédance vers la terre

Peut être utilisé pour toute application de montage et dans toute configuration

Accepte les cosses de mise à la terre standard de télécommunication (cosses non fournies)

Comprend 17 entretoises standard (TDSGAS)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Matériau	Finition	Épaisseur de l'entretoise	Longueur 1 (L1)	Longueur 2 (L2)	Largeur (W)
---------------------	----------	----------	---------------------------	-----------------	-----------------	-------------

TDSGAWB17	Copper, Aluminum, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301), Stainless Steel 18-8 (EN 1.4305), Nylon	Étamé	6.4mm	235 mm	38.1 mm	50.8 mm
------------------	--	-------	-------	--------	---------	---------

Table 2/2

Référence catalogue	Hauteur (H)	A	Taille de trou (HS)	Taille du filetage (TS)
TDSGAWB17	50.8 mm	25.4 mm	9.8 mm	3/8" UNC

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE