

Assemblage d'étrier de terre de tuyau pour paroi murale fine



FONCTIONS

Le cuivre étamé s'ajuste étroitement au tuyau

Tous les matériels sont inclus

Inclut une toile émeri et un composé anti-oxydation

L'épissage du bout du conducteur au conducteur de terre se réalise facilement


Connexion nVent ERICO Cadweld du conducteur à l'attache de câble pour éliminer l'interface mécanique

SPÉCIFICATIONS

Finition: Étamé

Table 1/1

Référence catalogue	Matériau	Largeur (W)	Taille du tuyau d'eau (Ø)	Taille de conducteur	Longueur de câble
B852A8C1G48	Copper, Bronze au silicium	50.8 mm	76 - 203 mm	N° 6 plein	1.2m
B852A12C2Q60	Copper, Bronze au silicium	50.8 mm	76 - 305 mm	4/0 Concentrique	1.5m
B852A12C1G96	Copper, Bronze au silicium	50.8 mm	76 - 305 mm	N° 6 plein	2.4m
B852A8C1G96	Copper, Bronze au silicium	50.8 mm	76 - 203 mm	N° 6 plein	2.4m



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE