

# Coupleur fileté pour Piquet de terre fileté en acier cuivré



## CERTIFICATIONS



## FONCTIONS

Les raccords haute résistance sont filetés et chanfreinés aux deux extrémités pour faciliter l'insertion

Accouplements résistants à la corrosion qui permettent d'effectuer des connexions cuivre-cuivre de faible résistance et permanentes


## SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

| Référence catalogue | Matériau           | Diamètre du piquet de terre, nominal | Longueur (L) | Taille du filetage (TS) | Poids unitaire | Conformité     |
|---------------------|--------------------|--------------------------------------|--------------|-------------------------|----------------|----------------|
| CR12S               | Bronze             | 9/16"                                | 63.5mm       | 9/16" UNC               | 0.07 kg        | EN CEI 62561-2 |
| CR58                | Bronze             | 5/8"                                 | 61mm         | 5/8" UNC                | 0.1 kg         | EN CEI 62561-2 |
| CR100               | Bronze au silicium | 1"                                   | 99.1mm       | UNC de 1"               | 0.35 kg        | EN CEI 62561-2 |

| Référence catalogue | Certifications            |
|---------------------|---------------------------|
| CR12S               | UL, cUL, CSA-US, CSA      |
| CR58                | UL, CSA, cUL, CSA-US, RUS |
| CR100               | cUL, UL                   |

## DIAGRAMMES



## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ **WARNING:** This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to [www.P65Warnings.ca.gov](http://www.P65Warnings.ca.gov).

### North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

### Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

### Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

### APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

**CADDY**

**ERICO**

**HOFFMAN**

**ILSCO**

**SCHROFF**

**TRACHTE**