

Connexion supérieure PVC traversante pour toiture



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet de dissimuler les conducteurs de protection contre la foudre dans les plafonds ou dans les murs

S'attache à un tuyau PVC traversant de toit

SPÉCIFICATIONS

Taille de conducteur, UL: Classe 1 - Classe 2 (4/0 max.)

Table 1/2

Référence catalogue	Matériau	Finition	Matériel de connexion, conducteur en ligne	Matériel de connexion, conducteur parallèle	Hauteur (H)	Diamètre extérieur (OD)
LPA664	Aluminum, Polyvinylchloride, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	Nu	Aluminium	Aluminium	136.8 mm	33.4 mm


Référence catalogue	Matériau	Finition	Matériel de connexion, conducteur en ligne	Matériel de connexion, conducteur parallèle	Hauteur (H)	Diamètre extérieur (OD)
LPC664A	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	Nu	Cuivre	Aluminium	136.8 mm	33.4 mm
LPC664BI	Aluminum, Copper, Polyvinylchloride, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	Nu	Cuivre	Bi-métallique	136.8 mm	33.4 mm
LPC664L	Copper, Polyvinylchloride, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	Étamé	Cuivre étamé	Cuivre étamé	136.8 mm	33.4 mm
LPC664	Copper, Polyvinylchloride, Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)	Nu	Cuivre	Cuivre	136.8 mm	33.4 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Poids unitaire
LPA664	0.17 kg
LPC664A	0.3 kg
LPC664BI	0.37 kg
LPC664L	0.45 kg
LPC664	0.45 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Toujours consulter le fabricant ou le propriétaire du toit pour obtenir les matériaux de solin appropriés.



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including vinyl chloride, which is known to the State of California to cause cancer. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE