

Connecteur traversant pour murs/toitures



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Peut être utilisé avec des tiges de parafoudre ou des paratonnerres filetés

Sertissage de câble à boulons de tension à serrage positif pour conducteurs

Inclut une rondelle et un écrou pour effectuer une connexion sûre

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1


Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage (TS)	Largeur (W)	Poids unitaire	Profondeur (D)
LPA61058	Aluminium	Nu	5/8" UNC	46.74 mm	0.07 kg	36.07mm
LPA61012	Aluminium	Nu	1/2" UNC	46.74 mm	0.07 kg	36.07mm
LPC61038	Bronze	Nu	3/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm

Référence catalogue	Matériau	Finition	Taille du filetage (TS)	Largeur (W)	Poids unitaire	Profondeur (D)
LPC610BI58	Aluminum, Bronze, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Nu	5/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC61012	Bronze	Nu	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610BI38	Aluminum, Bronze, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Nu	3/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC61058	Bronze	Nu	5/8" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610BI12	Aluminum, Bronze, Acier inoxydable 304 (EN 1.4301)	Nu	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm
LPC610L12	Bronze	Étamé	1/2" UNC	46.74 mm	0.17 kg	36.07mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Séparateur en acier inoxydable inclus avec pièces LPC610BI pour les applications bimétalliques.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

⚠ WARNING: This product can expose you to chemicals including lead, which is known to the State of California to cause cancer and birth defects or other reproductive harm. For more information go to www.P65Warnings.ca.gov.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE