

Rondelle



FONCTIONS


À utiliser sous la tête de boulon ou d'écrou de manière à distribuer la charge de fixation sur une surface plus importante

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier inoxydable 18-8 (EN 1.4305)

Table 1/1

Référence catalogue	Taille de trou (HS)	Diamètre (Ø)	Épaisseur (T)
A929A099	11.01 mm	5.4 mm	1.59 mm
A929A095	7.14 mm	18.54 mm	1.59 mm
A929A097	8.74 mm	2.23 mm	1.59 mm
A929A101	13.49 mm	31.75 mm	2.54 mm
A929A105	20.62 mm	50.8 mm	2.54 mm
A929A103	16.66 mm	44.45 mm	2.54 mm



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE