

Kit de quincaillerie CABS, homologué UL



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Le kit comprend 4 tiges filetées, 4 garnitures, 2 vis, 10 écrous et 6 entretoises et manchon

Plusieurs longueurs de tiges sont disponibles, convenant à des barres omnibus de différentes largeurs et des profilés de différentes configurations

Les tiges filetées sont en acier inoxydable non magnétique afin de réduire la boucle magnétique entre phases

Les manchons d'isolation permettent un espacement minimal entre phases

La quincaillerie robuste assure la solidité du montage

S'installe rapidement et facilement

Économie de temps et coût total d'installation inférieur par comparaison aux méthodes traditionnelles

Conception exécutée sur plans d'ingénieurs et normalisée

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Finition: Électro-galvanisé

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Longueur du piquet	Taille du filetage	Poids unitaire
---------------------	-------------------	----------	--------------------	--------------------	----------------

CABS140HWT	549526	Stainless Acier 316 (EN 1.4401), Acier, Polyolefin	140mm	M10	0.27 kg
CABS220HWT	549528	Stainless Acier 316 (EN 1.4401), Acier, Polyolefin	220mm	M10	0.3 kg
CABS190HWT	549527	Stainless Acier 316 (EN 1.4401), Acier, Polyolefin	190mm	M10	0.3 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les tiges filetées doivent être installées des deux côtés de chaque phase.

Largeur du Busbar	Support à profil simple	Support à profil double
50.8 mm	CABS140HWT	CABS140HWT
63.5 mm		CABS190HWT
76.2 mm		
101.6 mm	CABS190HWT	CABS240HWT
127.0 mm		
152.4 mm	CABS240HWT	

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE