

Borne de raccordement principale EB-130



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour utilisation avec les barres de mise à la terre/neutre EB-130 ou EB-2X130

Installation facile et rapide

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Laiton

Finition: Nickelé



Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Taille de conducteur, CEI	Taille de trou (HS)	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
EB130CON70	568677	6 - 70 mm ² Torsadé	5.5 mm	8mm	8 mm	31 mm
EB130CON35	568676	6 - 35 mm ² Torsadé	5.5 mm	8mm	8 mm	22 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Couple de serrage (TQ)	Poids unitaire
EB130CON70	568677	2 N·m	0.01 kg
EB130CON35	568676	2 N·m	0.01 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE