

Outil de cintrage HFBT pour nVent ERIFLEX Flexibar

RÉFÉRENCE CATALOGUE

HFBT



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Permet à l'utilisateur de cintrer le conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar avec précision, pour une installation optimisée

L'outil est facile à utiliser et cintré toutes les tailles de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar rapidement et en respectant l'intégrité de l'isolant

L'outil portable peut être utilisé sur site ou fixé à l'établi

Inclut une boîte à outils

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 558920

Matériau: Acier

Rayon de courbure: 10mm

Angle de pliage: 180 ° Max

Profondeur: 120mm

Hauteur: 215 mm

Largeur: 345 mm

Poids unitaire: 7 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE