


Étrier FC pour nVent ERIFLEX Flexibar à barre de cuivre



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour connexion de conducteur flexible nVent ERIFLEX Flexibar à une barre de cuivre

Deux plaques complètes avec vis

Permet un contact électrique excellent

S'installe rapidement et facilement

Idéal pour des modifications sur site

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS


Classe de qualité:	8.8
Capacité de serrage:	20mm
Finition:	Électro-galvanisé
Matériau:	Acier

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Largeur de la barre collectrice	Largeur du conducteur	Hauteur (H)	Largeur (W)	A
FC50X24	553020	50 mm	20 - 24 mm	75 mm	52 mm	36 mm
FC50X32	553030	50 mm	32 mm	75 mm	60 mm	44 mm
FC50X40	553040	50 mm	40 mm	75 mm	68 mm	52 mm
FC80X24	553050	80 mm	20 - 24 mm	105 mm	52 mm	36 mm
FC80X32	553060	80 mm	32 mm	105 mm	60 mm	44 mm
FC80X50	553070	80 mm	50 mm	105 mm	78 mm	62 mm
FC100X32	568700	100 mm	32 mm	125 mm	60 mm	44 mm
FC120X32	568730	120 mm	32 mm	145 mm	60 mm	44 mm

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	B	Diamètre de vis (Sc)	Couple de serrage (TQ)	Poids unitaire
FC50X24	553020	60 mm	8	10 N·m	0.32 kg
FC50X32	553030	60 mm	8	10 N·m	0.36 kg
FC50X40	553040	60 mm	8	10 N·m	0.41 kg
FC80X24	553050	90 mm	8	10 N·m	0.43 kg
FC80X32	553060	90 mm	8	10 N·m	0.49 kg
FC80X50	553070	90 mm	8	10 N·m	0.64 kg
FC100X32	568700	110 mm	8	10 N·m	0.67 kg
FC120X32	568730	130 mm	8	10 N·m	0.76 kg



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE