

Cisaille hydraulique pour barre de cuivre



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Est compatible avec les barres de cuivre ou en aluminium

Produit un bord plat et propre

Les écrans en plastique transparent permettent d'inspecter la position de coupe visuellement

Assemblage mécanique résistant

Lame de rechange disponible

Accès facile pour effectuer l'entretien de la lame

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2


Référence catalogue	Référence article	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Profondeur (D)	Hauteur (H)	Largeur (W)
HYDR-BB-CUT	545690	125 mm Max	12.7 mm Max	240mm	395 mm	286 mm

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
HYDR-BB-CUT	545690	41 kg

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Ne pas utiliser pour couper la barre souple nVent ERIFLEX Flexibar.

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE