

Pompe hydraulique et pédale de commande



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Se raccorde directement à la centrale hydraulique ou peut être utilisé comme outil de recharge avec l'outil hydraulique nVent ERIFLEX Flexibar et le centre d'usinage

La pompe inclut un tuyau avec accouplement rapide

La pédale de commande inclut deux pédales avec positions arrêt, marche et sécurité

SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Tension	Puissance	Pression de fonctionnement	Débit d'huile	Capacité du réservoir
HYDR-PMP-115V	545701	115 V	370W	700bar	0.2l/min	1.900 - 3.8 l

Table 2/2

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
HYDR-PMP-115V	545701	40 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE