

nVent ERIFLEX Flexbus Cache de Protection IP2x pour 1 conducteur par phase



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Entrée/sortie du câble de liaison Neutre/terre

Résistance aux projections de solvants et d'hydrocarbures

S'installe rapidement et facilement

Bonne résistance aux UV


SPÉCIFICATIONS

Table 1/2

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Température de fonctionnement	Longueur (L)	Largeur (W)	Profondeur (D)
FLEXCOVIP2XONE	508160	Polychlorure de vinyle	-40 to 140 °C	465mm	182 mm	126mm

Référence catalogue	Référence article	Poids unitaire
FLEXCOVIP2XONE	508160	0.53 kg

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
 Option 1 – Customer Care
 Option 2 – Technical
 Support

Europe

Netherlands:
 +31 800-0200135
 France:
 +33 800 901 793

Europe

Germany:
 800 1890272
 Other Countries:
 +31 13 5835404

APAC

Shanghai:
 + 86 21 2412 1618/19
 Sydney:
 +61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE