

Filière rond



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Pour utilisation avec l'outil hydraulique nVent ERIFLEX Flexibar et la poinçonneuse de barre-bus à butée d'éjection pour le poinçonnement de barres-bus ou de barres souples nVent ERIFLEX Flexibar

Conforme RoHS

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Acier

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Taille du poinçon	Poids unitaire
DIE-20	545826	20.0 mm	0.11 kg
DIE-18	545821	18.0 mm	0.13 kg
DIE916-BLT12	545966	9/16"	0.16 kg
DIE1732-BLT716	545961	17/32"	0.16 kg

Référence catalogue	Référence article	Taille du poinçon	Poids unitaire
DIE-14	545816	14.0 mm	0.16 kg
DIE-11	545811	11.0 mm	0.17 kg
DIE38-BLT516	545956	3/8"	0.18 kg
DIE-9	545806	9.0 mm	0.18 kg
DIE516-BLT14	545951	5/16"	0.19 kg
DIE-6-5	545801	6.5 mm	0.19 kg

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221
Option 1 – Customer Care
Option 2 – Technical
Support

Europe

Netherlands:
+31 800-0200135
France:
+33 800 901 793

Europe

Germany:
800 1890272
Other Countries:
+31 13 5835404

APAC

Shanghai:
+ 86 21 2412 1618/19
Sydney:
+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE