


Support de barre omnibus universel, courant admissible élevé



CERTIFICATIONS



FONCTIONS

Système de fixation universel

S'installe rapidement et facilement

Fabrication extrêmement robuste

Les vis sont faites d'acier inoxydable non magnétique

Isolateurs sans halogène

SPÉCIFICATIONS

Table 1/3

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Tension de fonctionnement maximale, CEI (UI)	Température de fonctionnement	Conformité	Indice d'inflammabilité

UBS2-10T-160	561520	Acier, Glass Fibre Reinforced Polyamide, Stainless Acier 304 (EN 1.4301)	1000, 1500	-40 to 130 °C	IEC® 60439.1, CEI® 61439.1, IEC® 60695-2- 11 (Glow Wire Test 960 °C)	UL® 94V-0
--------------	--------	--	------------	---------------	--	-----------


Table 2/3

Référence catalogue	Référence article	Courant nominal d'application typique	barre collectrice par phase	Largeur de la barre collectrice	Épaisseur de barre collectrice	Largeur (W)
UBS2-10T-160	561520	5700 A	1 - 2	160 mm	10 mm	307 mm

Table 3/3

Référence catalogue	Référence article	A
UBS2-10T-160	561520	110 mm

DIAGRAMMES



AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.

North America

+1.800.753.9221

Option 1 – Customer Care

Option 2 – Technical

Support

Europe

Netherlands:

+31 800-0200135

France:

+33 800 901 793

Europe

Germany:

800 1890272

Other Countries:

+31 13 5835404

APAC

Shanghai:

+ 86 21 2412 1618/19

Sydney:

+61 2 9751 8500



Notre gamme complète de marques:

CADDY

ERICO

HOFFMAN

ILSCO

SCHROFF

TRACHTE