


Séparateur Passe-Câbles Connecté, CCFD



Avec les inserts à clips CCFD, la dimension de l'ouverture du cadre peut être ajustée en fonction de l'œillet utilisé.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

FONCTIONS

Description: Avec les inserts à clips CCFD, la dimension de l'ouverture du cadre peut être ajustée en fonction de l'œillet utilisé. Un clic audible confirme l'installation correcte. Cette configuration flexible des entrées de câbles vous permet de répondre à diverses exigences en matière de câbles, de lignes, de tubes, de conduites pneumatiques et hydrauliques

Finition: Noir

Inflammabilité: UL94 V-0

Matériau: Polyamide 6.6 / TPE

Unité de livraison: 5 pièces

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCFD1	58331	5mm	45mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFD2	58332	25mm	45mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFD4	58333	45mm	45mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFD6	58334	70mm	45mm	17.7mm	Plastique	Finition brute

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE