


Passe-Câble Connecté, CCFG



Les œillets CCFG sont utilisés avec les systèmes d'entrée de câbles CCFI et CCFO. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement. Le profil ondulé facilite l'installation et assure un bon serrage autour des câbles individuels.

NORMES INDUSTRIELLES

Inflammabilité UL94 V-0

UL94 V-0 Flammability

NEMA Type 1, 12, 4X (Intérieur uniquement)

CE

IP66

FONCTIONS

Finition: Gris

Unité de livraison: 10

Description: Le système CCFG est disponible en deux formats : petit et grand. La forme conique de l'œillet permet de l'enfoncer facilement et d'assurer un soulagement de contrainte statique conformément à la norme DIN EN 62444. Le montage se fait de l'intérieur vers l'extérieur, en les enfonçant dans les ouvertures des inserts assemblés. Les œillets sont disponibles en deux tailles différentes pour s'adapter au diamètre du câble. Il faut d'abord placer le CCFG autour du câble, puis l'insérer dans le passe-câbles. Grâce au profil ondulé, il n'est pas nécessaire de retirer le connecteur sur le câblage assemblé.

Resistance à la température: -40 °C à +90 °C

Inflammabilité: UL94 V-0

Protection: IP66, NEMA 1, 4x, 12 (utilisation en intérieur uniquement)

Matériau: TPE

Les passe-câbles sont disponibles dans différentes dimensions pour correspondre au diamètre du câble

Le CCFG est d'abord placé autour du câble, puis inséré dans le presse-étoupe de câbles

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCFGL14	58354	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL34	58376	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL33	58375	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL32	58374	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL31	58373	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL30	58372	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL29	58371	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL28	58369	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL27	58368	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL26	58367	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL24	58365	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL25	58366	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL23	58364	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL22	58363	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL21	58362	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL18	58358	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL20	58361	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL19	58359	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCFGL17	58357	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL16	58356	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute
CCFGL15	58355	42.8mm	42.8mm	17.7mm	Plastique	Finition brute

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE