

Porte de compartiment à câbles | Armoires au sol, DPA



La porte de câblage permet l'accès aux compartiments des câbles individuels, ce qui facilite l'installation et l'entretien sur le terrain.

FONCTIONS

Description: Pour fermer un compartiment à câbles vertical. À combiner avec un accessoire CDV. Pour fermer l'avant, des panneaux supérieur et de fond DPC/DPCV sont nécessaires.

Matériau: Tôle d'acier 2 mm.

Finition: Peinture poudre RAL 7035 finition structurée.

Protection: Conforme IP 44.

Instructions de montage: Ajouter une barre CDH pour les cellules MC et une barre CDHK pour les armoires MK.

Unité de livraison: 1 porte avec charnières et équipée d'un système de verrouillage à espagnolette double de 3 mm.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Matériau de l'armoire	Famille de produits	Matériau	Finition
DPA1606R5	1600mm	600mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué
DPA1806R5	1800mm	600mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué
DPA2006R5	2000mm	600mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué
DPA1804R5	1800mm	400mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué
DPA1604R5	1600mm	400mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué
DPA1404R5	1400mm	400mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué
DPA2004R5	2000mm	400mm	Acier doux	Autoportant	Acier doux	Plaqué

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE