

Échangeur thermique d'extérieur air/air ClimaGuard



L'échangeur thermique d'extérieur ClimaGuard de nVent Hoffman offre un refroidissement fiable en boucle fermée tout en éliminant les conditions difficiles, y compris les températures extrêmes, la saleté, la poussière, les éléments corrosifs et la pluie poussée par le vent. Cet appareil robuste est doté d'un noyau doublement serti et scellé, permettant un transfert thermique efficace en assurant une protection optimale contre les fuites. Grâce aux échangeurs thermiques d'extérieur ClimaGuard qui assurent une étanchéité parfaite contre l'infiltration d'air et d'eau, les unités peuvent simplement être montées en surface ou encastrées sur une armoire sans perte d'intégrité.

NORMES INDUSTRIELLES

Reconnu UR/cUR

UR/cUR Recognized

Compatible Telcordia GR-487

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

FONCTIONS

Noyau en aluminium à contre-courant unique pour une haute efficacité et un transfert thermique haute performance

Conçu pour les températures extrêmes, les environnements corrosifs et la pluie poussée par le vent

Modèles à 24 V c.c., 48 V c.c., 115 V c.a. et 230 V c.a.

Ventilateurs à vitesse variable standard sur unités alimentées en courant continu pour un fonctionnement silencieux

Conception sans filtre, pour un nettoyage facile et un entretien minimal

Capot en acier inoxydable ou galvanisé peint pour les environnements d'usine et extérieurs difficiles

Brides à montage facile, pour une installation simple

Montage en surface ou encastré

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Gris clair
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 7035

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Capacité en watts par °F	Capacité en watts par °C	Tension nominale	Hauteur	Largeur
TX231426100	23417	14W	25W	230V	584mm	305mm
TX231416100	18854	14W	25W	115V	584mm	305mm
TX385626100	23432	56W	100W	230V	965mm	500mm
TX231448100	18853	14W	25W	48V	584mm	305mm
TX332816100	18856	28W	50W	115V	838mm	399mm
TX332848100	18855	28W	50W	48V	838mm	399mm
TX385616100	18858	56W	100W	115V	965mm	500mm
TX528316100	18862	83W	150W	115V	1321mm	500mm
TX528326100	23441	83W	150W	230V	1321mm	500mm
TX528348100	18861	83W	150W	48V	1321mm	500mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE