

Compact série 2, raccord à bride coudé, 15°



Le raccord à bride coudé Compact série 2, 15 degrés se fixe directement au boîtier lorsqu'un tube vertical n'est pas nécessaire, permettant une rotation du boîtier de 300 degrés et une inclinaison de 15 degrés. Le palier est en acier et polyamide et ne nécessite aucun entretien. Comprend une plaque d'accès pour faciliter le filage.

FONCTIONS

Le raccord peut pivoter sur 300 degrés avec arrêt

Le boîtier est montée à un angle d'inclinaison de 15 degrés.

Matériel d'installation, dispositifs de montage et joint inclus

Le système de bras série Compact 2 HMI peut supporter une charge maximale de 101 livres (45,8 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Matériau	Finition	Couleur
CCS2FEC15LG	15678	45mm	60mm	Aluminium	Revêtement poudré	Gris clair

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE