

Raccord droit CS480



Le raccord droit CS480 fixe un tube au boîtier pour une rotation 340 degrés. Paliers sans entretien.

NORMES INDUSTRIELLES

CEI 60529, IP66

FONCTIONS

Le raccord peut pivoter sur 340° avec butée de rotation

Couple prédéfini à l'usine

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1						
Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
CCSS48FC	42459	60mm	84mm	84mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE