


Tube droit CS480



Le tube droit CS480 assure l'intégrité de la structure et agit comme conduit pour le câblage de l'équipement.

NORMES INDUSTRIELLES

CEI 60529, IP66

FONCTIONS

Épaisseur de paroi 3,6 mm

Diamètre extérieur de 48,3 mm

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Poli
Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Expédition rapide
CCSS48T150	42629	1500mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T75	42599	750mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T125	42619	1250mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T100	42609	1000mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T25	42579	250mm	48mm	48mm	3.6mm	No
CCSS48T50	42589	500mm	48mm	48mm	3.6mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE