

## Raccord mural CS480



Le raccord mural CS480 permet de monter directement l'armoire sur une paroi ou une surface verticale, ce qui permet une rotation de l'armoire à 340 degrés. Couverture pour faciliter le câblage. Paliers sans entretien.

### NORMES INDUSTRIELLES

---

CEI 60529, IP66

### FONCTIONS

---

Le raccord peut pivoter sur 340° avec butée de rotation

Couple prédéfini à l'usine

Le joint et le matériel de montage sont inclus

Les fixations de montage en surface ne sont pas incluses

Le système de bras CS480 HMI assemblé a une charge maximale de 89,6 livres (40,7 kg)

## SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

| Référence catalogue | Référence article | Hauteur | Largeur | Profondeur | Matériau             | Finition         |
|---------------------|-------------------|---------|---------|------------|----------------------|------------------|
| CCSS48WJC           | 42549             | 177mm   | 129mm   | 150mm      | Acier inoxydable 304 | Finition brossée |

## AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY   ERICO   HOFFMAN   ILSCO   SCHROFF   TRACHTE**