


Coudes à 90° (type 'ctraversée'), fibre de verre



Les coudes à 90 degrés sont utilisés pour les installations à angle droit. Se connecte à d'autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes

FONCTIONS

Les coudes à 90 degrés sont utilisés pour les installations à angle droit

Se connecte à d'autres sections du chemin de câbles et protège les fils et câbles dans des applications intérieures ou extérieures corrosives ou polluantes

SPÉCIFICATIONS

Code couleur:	ANSI 61
Matériau:	Fibre de verre
Couleur:	Gris
Finition:	Mat doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type	Hauteur	Largeur	Épaisseur	Expédition rapide
F66WE90FG	19020	Coude	152mm	152mm	3.2mm	No
F44WE90FG	15870	Coude	102mm	102mm	3.2mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE