


Armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique



Ces armoires électriques homologuées NEMA 3R sont adaptées pour accueillir des onduleurs de véhicule électrique. Ces armoires électriques de la série A30 sont disponibles avec accès par porte avant ou par porte avant et arrière. La structure monobloc et les diverses options de montage interne permettent un montage de panneaux et de composants pouvant supporter des charges lourdes. Ces armoires sont fabriquées aux États-Unis avec de l'acier américain destiné à des projets d'infrastructures pour les véhicules électriques.

NORMES INDUSTRIELLES

UL Listed Type 3R

NEMA Type 3R

FONCTIONS

Fabriqué aux États-Unis avec de l'acier américain

Conception monobloc pour les exigences de poids et de charge élevées et la protection de l'environnement

Socle ouvert pour une installation facile sur le terrain

Anneaux de levage pour faciliter la manipulation et le transport

Verrous à 3 points actionnés par une poignée verrouillable étanche à l'huile pour l'inviolabilité

Bac à eau au-dessus de la porte pour empêcher l'infiltration d'eau

Charnières en acier inoxydable dissimulées et faciles à retirer pour une installation facile

Les panneaux en option et les angles de montage en rack peuvent être montés n'importe où le long des circuits pour une installation facile

Dispositions pour le montage de lampes LED compactes avec capteurs d'occupation/de vacance

Peinture anticorrosion et revêtement de protection pour maximiser la durée de vie même dans les environnements climatiques difficiles

SPÉCIFICATIONS

Finition: Revêtement poudré
Matériau: Acier
Couleur: Blanc

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Accès
US603624FSG	61697	1526mm	916mm	611mm	2.66mm	Single Access
US722424FSG	61698	1830mm	611mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723024FSG	61701	1830mm	764mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723624FSG	61703	1830mm	916mm	611mm	2.66mm	Single Access
US723636FSG	61705	1830mm	916mm	916mm	2.66mm	Single Access
US722424FSDAG	61699	1830mm	611mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US722436FSDAG	61707	1830mm	611mm	916mm	2.66mm	Dual Access
US723024FSDAG	61702	1830mm	764mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US723624FSDAG	61704	1830mm	916mm	611mm	2.66mm	Dual Access
US723636FSDAG	61706	1830mm	916mm	916mm	2.66mm	Dual Access
US724824FSDG	61708	1830mm	1221mm	611mm	2.66mm	Single Access
US724824FSDAG	61709	1830mm	1221mm	611mm	2.66mm	Dual Access

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

L'armoire indépendante pour onduleur de véhicule électrique est un produit fabriqué aux États-Unis pour soutenir les projets d'infrastructure pour véhicules électriques. L'armoire est homologuée NEMA 3R pour assurer la conformité aux normes industrielles.

Cette armoire est basée sur la plate-forme A30 avec de nouvelles fonctionnalités pour fournir la durabilité et prolonger la durée de vie des onduleurs de recharge de véhicules électriques.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE