

Indépendante universelle ouverte des deux côtés, 90,13x39,76x18,11, gris, acier

RÉFÉRENCE CATALOGUE

AU90X4018BLP



Les armoires Universelles autoportantes sont conçues pour offrir une flexibilité de conception et une sécurité supérieure afin de protéger les équipements et le personnel dans les applications de fabrication industrielle. Les modèles à simples et doubles portes sont regroupés en baie pour créer des configurations spécifiques à l'application pour une utilisation intérieure et extérieure. Des accessoires sont disponibles pour améliorer la sécurité de l'utilisateur final ou fournir un espace additionnel sur les panneaux.

Armoire principale (côté gauche ouvert), modèles à une et deux portes avec une découpe de sectionneur choisie sur la bride droite afin de permettre le montage de la plupart des opérateurs de sectionneur. Les portes sont articulées sur le côté gauche pour interagir avec le dispositif de sectionnement. La porte principale active le verrouillage mécanique fourni qui empêche l'ouverture des portes secondaires en baie en premier. Les portes en baie peuvent être fermées dans n'importe quel ordre. La porte principale a un système de déverrouillage nécessitant l'usage d'un tournevis pour l'ouverture.

Les armoires secondaires (les deux côtés ouverts, le côté droit ouvert), modèles à une et deux portes sont utilisées pour une solution plus complète et pour une configuration selon l'application. Les modèles à deux portes ont un montant central amovible pour un chargement optimisé du panneau. Les composants de verrouillage sont fournis avec des tiges de raccordement de verrouillage livrées séparément.

Système de verrouillage mécanique : le verrouillage mécanique amélioré est facile à installer et bien plus sécuritaire. Les systèmes de verrouillage s'accrochent aux guides de tige filetée de la porte, ce qui renforce la sécurité en maintenant un contact à trois points. Le verrouillage est également facile à modifier en cas de séparation de la tension ou peut facilement s'étendre jusqu'à six portes.

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué cUL par CSA C22.2 No 94; Type 4, 12, 3R;

Référence E61997

cUL Listed per CSA C22.2 No. 94; Type 4, 12, 3R; File No.

E61997

CSA référence 42186 : Type 4, 12, 3R

IEC 60529, IP66

IEC 62208, IK10 Impact Rating

FONCTIONS

Joints entièrement soudés et encastrés

Système de renforcement dans les armoires de plus grandes dimensions pour une rigidité accrue

La bride de l'armoire est à l'épreuve des liquides et des contaminants

Des anneaux de levage robustes sont fixés dans la partie supérieure renforcée

Charnières invisibles faciles à retirer

Mécanisme de verrouillage robuste à 3 points actionné par une poignée cadénassable sur toutes les portes

Commander les panneaux séparément.

Porte-documents en thermoplastique à haute résistance aux chocs

Joint de porte résistant à l'huile

Provision de collage sur la porte

Verrouillage mécanique standard sur chaque armoire ; des pièces nécessaires pour raccorder le système de verrouillage entre les armoires adjacentes sont fournies

Note: Les solutions Sequestr sont compatibles avec les armoires autoportantes universelles ; pour plus de détails, consultez les instructions d'installation et les fiches techniques Sequestr.

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 60433

Hauteur: 2286mm

Largeur: 1010mm

Profondeur: 460mm

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris

Code couleur: ANSI 61

Épaisseur du corps: 3.04mm

Épaisseur de porte: 2.66mm

Type de découpe: Pas de découpe

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Commander les panneaux séparément.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE