

Kit de fenêtre Concept à charnière profonde de type 12 , s'adapte 310x360mm

RÉFÉRENCE CATALOGUE

CWHD3136



Le kit de fenêtre profonde à charnière Concept peut être utilisé comme kit de fenêtre sur des portes d'armoire nVent HOFFMAN standard plus grandes. Il offre un espace de deux pouces entre l'ouverture avant de l'armoire et la surface de la fenêtre, pouvant recevoir des commutateurs, des éclairages, des compteurs et autres composants.

NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A, 508, File Number E61997: Type 12

CEI 60529, IP66

IEC 60529, IP66

FONCTIONS

La charnière est située sur le côté gauche et dispose d'un loquet à fente à 1 point

Un loquet avec boulon à ailettes verrouillable ou non verrouillable est disponible en option

Cadre esthétique en aluminium moulé sous pression

Fenêtre en polycarbonate transparent de 0,188 po (5 mm) d'épaisseur

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 41690

Famille de produits: Concept

Matériau: Acier doux

Finition: Revêtement poudré

Couleur: Gris

Code couleur: ANSI 61

Épaisseur: 1.52mm

Taille de la fenêtre: 253 x 276mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE