

Couvercle de socle ventilé ProLine G2, 800, acier, noir

RÉFÉRENCE CATALOGUE

P2APBVC8



Les couvercles de socle ventilés remplacent les couvercles de socle de base pleins traditionnels qui se montent en largeur à l'avant et à l'arrière de l'armoire. Les couvercles ventilés permettent à l'air de pénétrer dans l'armoire par le bas et sont utilisés avec la plaque d'obturation ventilée.

FONCTIONS

Matériel de montage inclus

ATTRIBUTS DU PRODUIT

Référence article: 36148

Type de bâti: Porte simple

Finition: Revêtement poudré

Convient à la largeur de bâti: 800mm

Couleur: Noir foncé

Code couleur: RAL 9005

Matériau: Acier doux

Épaisseur: 1.52mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter qu'un socle de base standard plein de 100 mm doit être commandé séparément, car les couvercles de socle de base ventilés servent de remplacements pour les couvercles avant et arrière uniquement. La plaque d'obturation ventilée est également vendue séparément, mais nécessaire pour le passage de l'air .

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE