

Poignées Concept

Les poignées remplacent l'insert à fente standard sur toutes les armoires murales Concept.



FONCTIONS

Une poignée de verrouillage à clé en zinc moulé sous pression (CWHK) est disponible pour les applications nécessitant un accès rapide et une sécurité accrue

Une poignée cadénassable (CWHPTO), également en zinc moulé sous pression, peut accueillir un cadenas avec une barre de blocage jusqu'à 5/16 po

Chaque système de verrou peut être converti en ouverture dans le sens horaire à une ouverture dans le sens anti-horaire

Le kit inclut une poignée, une rondelle d'étanchéité, une rondelle ondulée, le manuel d'instructions et des clés si la poignée est verrouillable.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Famille de produits	Matériau
CWHNL	79390	49mm	20mm	22mm	Concept	Acier doux
CWHK	79400	64mm	26mm	39mm	Concept	Acier doux
CWHPTO	79410	90mm	25mm	40mm	Concept	Acier doux

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE