


Barre de support charge lourde, CBU



Cette barre de support très résistante pour installer des équipements lourds, tels que des transformateurs, est fournie avec des écrous coulissants en T. Elle est également dotée de perforations pour une liberté de placement totale à l'intérieur de l'armoire.

FONCTIONS

Description: Barre de support très résistante pour installer des équipements lourds tels que des transformateurs. Fournie avec des écrous coulissants en T et équipée de perforations pour pouvoir s'installer dans toutes les positions, en largeur ou en profondeur.

Matériau: Acier zingué 2,5 mm.

Unité de livraison: 1 paire avec accessoires de montage et 4 écrous coulissants en T.

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2.5mm
Matériau: Acier doux
Finition: Zingué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Capacité de charge	Matériau de l'armoire
CBU1000	CBU1000	49mm	1000mm	31mm	1800N	Acier doux
CBU1200	CBU1200	49mm	1200mm	31mm	1500N	Acier doux
CBU400	CBU400	49mm	400mm	31mm	3000N	Acier doux
CBU500	CBU500	49mm	500mm	31mm	3000N	Acier doux
CBU600	CBU600	49mm	600mm	31mm	3000N	Acier doux
CBU800	CBU800	49mm	800mm	31mm	2250N	Acier doux

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

La charge maximale supportée est indiquée par barre.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE