

Joint de trou métalliques

Assurez l'étanchéité de trous de boutons-poussoirs, ouvertures de conduit et ouvertures de débouchures supplémentaires contre la poussière, les impuretés, l'huile et l'eau avec les joints d'étanchéité Hol-Sealers. Les joints couvriront un trou de toute forme ou grandeur d'un diamètre de 0,19 po. jusqu'au diamètre maximum indiqué dans le tableau. Peut être utilisé sur des parois d'armoire avec une épaisseur < 8 mm (0,31 po). Préservent la conformité type 3R, 4, 4X (version acier inoxydable uniquement), 12 et 13 des armoires lorsqu'ils sont installés dans une armoire nVent HOFFMAN.



NORMES INDUSTRIELLES

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

UL 508A Component Recognized; Type 3R, 4, 4X, 12, 13; File No. E61997 (SS)

NEMA/EEMAC type 3R, 4, 12, 13

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 12, 13

IEC 60529, IP66

Stainless Steel Hole Seals

CSA File No. 42186; Type 3R, 4, 4X, 12, 13

NEMA/EEMAC Type 3R, 4, 4X, 12, 13

IEC 60529, IP66

FONCTIONS

Disponible en plusieurs dimensions et couleurs.

Joint résistant à l'huile fourni

Le modèle en acier a un goujon plaqué (10-32x5/8) et un écrou à ailettes

Le modèle en acier inoxydable a 300 goujon(s) en acier inoxydable série (10-24x5/8) et écrou(s) à ailettes

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
AS056M	15505	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS056MSS	15506	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
ASPBGSS	59420	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS050	59700	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS050LG	15574	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
AS075SS	59440	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS075	59710	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS075LG	15575	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
ASPBSS	59450	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS050SS	59430	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS056CB	15645	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS100	59730	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS100LG	15576	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
AS100SS	59460	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
ASPB	59720	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
ASBBLG	15582	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
AS125	59740	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS125SS	59470	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Code couleur	Épaisseur
AS150SS	59480	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS150	59750	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS150LG	15581	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
AS200SS	59490	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS200	59760	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS200LG	15577	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
AS056MFB	16485	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS056MLG	16076	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm
AS250SS	15957	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS250	59770	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS300SS	15958	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS300	59780	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
ASPBG	59690	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS350	59790	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS350SS	15961	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS400	59800	Acier doux	Revêtement poudré	Gris	ANSI 61	1.5mm
AS400SS	15962	Acier inoxydable 304	Poli			1.5mm
AS125LG	15578	Acier doux	Revêtement poudré	Gris clair	RAL 7035	1.5mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre

représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE