

Kit de matériel MaxRack



Le kit comprend (20) 12-24 x 0,625 vis à point pilote, (16) 3/8-16 x 0,88 vis à tête hexagonale, (16) M10 rondelles de mise à la terre, (16) 3/8 écrous à bride et (1) vis à tête plate Mx12.

FONCTIONS

Le kit comprend (20) 12-24 x 0,625 vis à point pilote, (16) 3/8-16 x 0,88 vis à tête hexagonale, (16) M10 rondelles de mise à la terre, (16) 3/8 écrous à bride et (1) vis à tête plate Mx12

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Finition	Couleur	Expédition rapide
MAXKIT	29316	Acier doux	Zingué	Noir	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE