

Equerres de montage SF partiels, SFBP-B



Ces barres de support permettent le montage de cadres pivotants à hauteur partielle dans des armoires en acier murales et au sol, constituant ainsi une méthode de fixation solide.

FONCTIONS

Description: Permettent de monter des cadres pivotants de hauteur partielle dans les armoires. Les cadres pivotants peuvent être montés en ouverture à gauche ou à droite.

Matériau: Acier zingué 3 mm.

Unité de livraison: Un kit complet pour un cadre pivotant.

Instructions de montage: Compatibles avec les armoires double porte à l'aide du profilé de barre de séparation VB/CDV. Pour un réglage en profondeur, utiliser le profilé CLPK.

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
SFBP03	SFBP03	62mm	75mm	31mm	Acier doux	Zingué

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE