

Armoire de raccordement pour communications ProLine ConnekTek



Les armoires de communication réseau/raccordement ProLine ConnekTek disposent de deux gestions verticales de câbles situées à l'avant de l'armoire, et de deux gestions de câbles situés à l'arrière pour acheminer et soutenir les câbles. Les armoires sont disponibles en deux largeurs pour loger les grandes quantités de câbles, des cordons de raccordement et des équipements réseau.

FONCTIONS

La porte avant moderne offre un débit d'air et une durabilité optimales

Les portes supérieures, avant et arrière entièrement perforées permettent une circulation optimale de l'air autour des câbles, panneaux de raccordement et autres équipements réseau

Les gestions de câbles ouverts à l'avant et l'arrière permettent de soutenir et d'acheminer les câbles

Les modèles sans côtés sont conçus pour être facilement installés dans les applications de couplage

Des profilés communs permettent de regrouper des armoires de serveur et réseau

La plaque d'obturation supérieure permet d'acheminer facilement des câbles, des câbles préconnectés et des panneaux de raccordement

La poignée pivotante avec verrouillage à trois points fournit un accès simple contrôlé; deux clés incluses

SPÉCIFICATIONS

Couleur:	Noir foncé
Matériau:	Acier doux
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Unités de rack
PNC20710B	15614	1991mm	707mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20710BNS	15618	1991mm	699mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20711B	15615	1991mm	707mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC20711BNS	15621	1991mm	699mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC20712B	15616	1991mm	707mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC20712BNS	15622	1991mm	699mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC2079B	15613	1991mm	707mm	899mm	1.52mm	42U
PNC2079BNS	15617	1991mm	699mm	899mm	1.52mm	42U
PNC20810B	16066	1991mm	808mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20810BNS	16072	1991mm	799mm	999mm	1.52mm	42U
PNC20811B	16067	1991mm	808mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC20811BNS	16073	1991mm	799mm	1099mm	1.52mm	42U
PNC20812B	16068	1991mm	808mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC20812BNS	16074	1991mm	799mm	1199mm	1.52mm	42U
PNC2089B	16065	1991mm	808mm	874mm	1.52mm	42U
PNC2089BNS	16071	1991mm	799mm	899mm	1.52mm	42U

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Unités de rack
PNC21810B	26387	2161mm	806mm	999mm	1.52mm	45U
PNC21811B	26388	2161mm	806mm	1099mm	1.52mm	45U
PNC21812B	26391	2161mm	806mm	1199mm	1.52mm	45U
PNC2189B	26386	2161mm	806mm	899mm	1.52mm	45U
PNC24810B	26393	2411mm	806mm	999mm	1.52mm	51U
PNC24811B	26394	2411mm	806mm	1099mm	1.52mm	51U
PNC24812B	26395	2411mm	806mm	1199mm	1.52mm	51U
PNC2489B	26392	2411mm	806mm	899mm	1.52mm	51U

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE