


Rails de montage réglables pour rack ProLine G2



Les rails de montage en rack réglables ProLine G2 permettent de positionner les angles de rack de 19 pouces n'importe où dans le châssis de l'armoire modulaire.

FONCTIONS

Comprend deux rails de montage droit et deux rails de montage gauche.

Acier conducteur calibre 12 (2,5 mm)

Le matériel de montage est inclus

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur: 2.66mm

Finition: Plaqué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Convient à la profondeur de bâti
P2GARA5	31894	73mm	97mm	409mm	Acier doux	500mm
P2GARA9	31898				Acier doux	
P2GARA4	31893	73mm	97mm	309mm	Acier doux	400mm
P2GARA6	31895	73mm	97mm	509mm	Acier doux	600mm
P2GARA8	31897	73mm	97mm	709mm	Acier doux	800mm
P2GARA7	31896				Acier doux	
P2GARA10	31885	73mm	97mm	909mm	Acier doux	1000mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE