

Couvercle socle ventilé pour base ProLine G2



Les couvercles de socle ventilés remplacent les couvercles de socle de base pleins traditionnels qui se montent en largeur à l'avant et à l'arrière de l'armoire. Les couvercles ventilés permettent à l'air de pénétrer dans l'armoire par le bas et sont utilisés avec la plaque d'obturation ventilée.

FONCTIONS

Matériel de montage inclus

SPÉCIFICATIONS

Épaisseur:	1.52mm
Couleur:	Noir foncé
Finition:	Revêtement poudré
Code couleur:	RAL 9005

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Type de bâti	Convient à la largeur de bâti	Matériau	Expédition rapide
P2APBVC8	36148	Porte simple	800mm	Acier doux	No
P2APBVC18	36154	Double porte	1800mm	Acier doux	No
P2APBVC16	36153	Double porte	1600mm	Acier doux	No
P2APBVC6	36147	Porte simple	600mm	Acier doux	No
P2APBVC12	36152	Double porte	1200mm	Acier doux	No
P2APBVC10	36151	Porte simple	1000mm	Acier doux	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Veuillez noter qu'un socle de base standard plein de 100 mm doit être commandé séparément, car les couvercles de socle de base ventilés servent de remplacements pour les couvercles avant et arrière uniquement. La plaque d'obturation ventilée est également vendue séparément, mais nécessaire pour le passage de l'air .

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE