

Couvercle PROLINE-PC pour avant supérieur



Les couvercles avant de l'ouverture supérieure sont disponibles en acier doux et en acier inoxydable. Les couvercles sont fixés avec quatre vis de couvercle semi-encastées. Un joint de mousse sans jonction assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Les couvercles comprennent des tiges de mise à la terre. L'ensemble du matériel de montage est fourni.

FONCTIONS

Couvercles disponibles en acier doux et acier inoxydable

Les couvercles sont fixés avec quatre vis de couvercle semi-encastées

Joint en mousse sans jonction

L'ensemble du matériel de montage est fourni

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PCST106PC	98500	2000mm	600mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré
PCST106PCSS	32059	2000mm	600mm	18mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée
PCST108PC	98510	2000mm	800mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré
PCST86PC	98460	1600mm	600mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré
PCST86PCSS	32049	1600mm	600mm	18mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée
PCST96PC	98480	1800mm	600mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré
PCST98PC	98490	1800mm	800mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE