

Couvercles ProLine-SY pour devant inférieur



Structure en acier solide. Le couvercle en acier est fini avec peinture laquée en polyester gris clair texturée RAL 7035 (sauf acier inoxydable). Un joint de mousse sans soudure assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière. Des vis de couvercle semi-encastées fixent le couvercle au cadre. Une tige de mise à la terre est fournie.

FONCTIONS

Un joint de mousse sans soudure assure l'étanchéité à l'eau et à la poussière

Les vis de couvercle semi-encasté fixent le couvercle au cadre Une tige de mise à la terre est fournie

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition
PCS88	98720	767mm	792mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré
PCS86SS	32109	767mm	592mm	18mm	Acier inoxydable 304	Finition brossée
PCS86	98710	767mm	592mm	18mm	Acier doux	Revêtement poudré

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Les couvercles avec ouvertures pré-découpées pour différents dispositifs HMI industriels sont disponibles en dimensions de 600 mm. Voir Couvercles avec découpes ES.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE