


Profils support 19 pouces



Les cornières en U de 19 po sont disponibles avec des trous carrés et des trous taraudés. Les cornières à trous taraudés ont 10 à 32 trous taraudés. Les cornières à trous carrés sont conçues pour écrous à cages métriques ou britanniques. Les cornières de 19 po sont fixées directement dans un cadre d'armoire de 600 mm de largeur. Pour monter des cornières de 19 po dans des cadres de 700 ou 800 mm de largeur, utiliser des supports de réduction de cadre.

FONCTIONS

Fournis par paires

Les cornières à trous taraudés sont en acier conducteur de calibre 12, alors que les cornières à trous carrés sont en acier conducteur de calibre 14, construction en U.

Elles ont 10-32 trous filetés, et sont conçues pour les écrous à cages métriques ou britanniques.. Conforme aux normes de montage en rack ANSI/EIA RS-310-D

Les cornières se montent directement aux cadres de 600 mm de largeur. D'autres largeurs nécessitent des supports de réduction de cadre ou des rails de montage sur rack réglables (vendus séparément).

SPÉCIFICATIONS

Finition: Plaqué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Unités de rack	Type de trou	Épaisseur	Expédition rapide
PRA1914TH	64890	Acier doux	29U	Carré	1.9mm	No
PRA1916TH	64900	Acier doux	33U	Carré	1.9mm	No
PRA1918TH	64910	Acier doux	38U	Carré	1.9mm	No
PRA1920TH	64920	Acier doux	42U	Carré	1.9mm	No
PRA1922TH	64930	Acier doux	47U	Carré	1.9mm	No
PRA197TH	64880	Acier doux	13U	Carré	1.9mm	No
PRA198TH	40259	Acier doux	16U	Carré	1.9mm	No
PRA1914TP	64960	Acier doux	29U	Taraudé	2.66mm	No
PRA1916TP	64970	Acier doux	33U	Taraudé	2.66mm	No
PRA1918TP	64980	Acier doux	38U	Taraudé	2.66mm	No
PRA1920TP	64990	Acier doux	42U	Taraudé	2.66mm	No
PRA1922TP	65120	Acier doux	47U	Taraudé	2.66mm	No
PRA197TP	64950	Acier doux	13U	Taraudé	2.66mm	No
PRA198TP	40269	Acier doux	16U	Taraudé	2.66mm	No

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Trous verticaux espacés par intervalles de 1,75 po (44,5 mm).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE