


Angles de cadre 23 po



Les cornières de 23 po sont disponibles pour les applications de télécommunications. Ils s'insèrent directement dans des cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l'aide de supports de réduction de cadre. Les cornières ont 10-32 trous taraudés. Les cornières de 23 po sont disponibles avec un espacement vertical des trous de 1,00 po.

FONCTIONS

Fournis par paires

Les cornières à trous taraudés sont fabriqués en acier conducteur de calibre 12

Les cornières ont 10-32 trous taraudés

Les cornières s'insèrent directement dans les cadres de 700 mm ou de 800 mm de largeur à l'aide de supports de réduction de cadre (vendus séparément)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Plaqué

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Matériau	Unités de rack	Longueur	Type de trou	Épaisseur
PRA2318TP	65160	Acier doux	38U	1676mm	Taraudé	2.66mm
PRA2314TP	65140	Acier doux	29U	1270mm	Taraudé	2.66mm
PRA2320TP	65170	Acier doux	42U	1879mm	Taraudé	2.66mm
PRA237TP	65130	Acier doux	13U	584mm	Taraudé	2.66mm
PRA2316TP	65150	Acier doux	33U	1473mm	Taraudé	2.66mm

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

Trous verticaux espacés par intervalle de 1,00 po. (25,4 mm).

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE