

Sortie PDU commutée et moniteur environnemental



La sortie PDU commutée et le moniteur environnemental fournissent l'alimentation, la sortie commutée et la surveillance environnementale pour un accès rapide au courants, aux tensions, à la puissance et aux kilowattheures. Elle permet aux utilisateurs de désactiver à distance des prises spécifiques pour neutraliser ou redémarrer les équipements pouvant poser des problèmes, évitant ainsi les temps d'arrêt.

FONCTIONS

Affichage LCD local, comprend un port pour l'affichage distant en option

Assure la surveillance environnementale avec deux ports RJ12 pour capteurs plug-and-play en option (commandés séparément)

Connectivité Ethernet

Le modèle horizontal à montage en rack de 19 po dispose de (8) sorties 15 A, 120 V, NEMA 5-15R

Cordon d'alimentation 10 pi avec 5-15P

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Largeur	Profondeur	Matériau	Finition	Couleur
DPC1N119820	17311	432mm	216mm	Acier doux	Revêtement poudré	Noir foncé

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE