


Mécanisme basculant pour piédestal



Un mécanisme de pivotement et de basculement permet de faire pivoter et basculer facilement une armoire IHM vers une position de fonctionnement pratique. Il est conçu pour être utilisé entre le fond d'une armoire IHM et un piédestal (un renforcement de l'armoire peut être nécessaire). Le verrouillage de basculement dispose d'un grand bouton de libération permettant un réglage incrémentiel rapide. Le pivot peut être verrouillé dans n'importe quelle position pour un fonctionnement sécuritaire. Une grande ouverture centrale est adaptée aux câbles de contrôle dotés de fiches.

FONCTIONS

Le basculement permet un mouvement vers l'avant et vers l'arrière jusqu'à 30 degrés par rapport à l'horizontale

Le pivot permet une rotation maximale de 350 degrés

Arrêts intégrés par intervalles de 30 degrés entre 60 degrés et 180 degrés de rotation

Le matériel et le joint pour fixer l'armoire sont inclus

Ne pas utiliser le pivot entre un support supérieur et une armoire

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Finition: Anodisé

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Taille maximale de l'armoire
AST88	37780	203mm	203mm	203mm	3.81mm	838 x 610 x 610mm
AST44	37790	148mm	102mm	102mm	3.81mm	610 x 610 x 406mm

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE