

Tube en U pour IHM Syspend sanitaire



Le tube en U pour IHM Syspend sanitaire est prédécoupé et forme deux courbures à 90 degrés pour réduire le temps d'assemblage. À utiliser conjointement avec les composants du système de suspension de l'IHM Syspend sanitaire.

FONCTIONS

Acier inoxydable poli de type 304

Diamètre extérieur de 64 mm (2,50 po)

Diamètre intérieur de 60 mm (2,37 po)

Épaisseur de paroi 2 mm (0,06 po)

Le système de bras IHM Syspend sanitaire assemblé a une charge maximale de 90 livres (40,8 kg)

SPÉCIFICATIONS

Finition: Poli
Matériau: Acier inoxydable 304

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Épaisseur	Expédition rapide
ST800500800SS	19368	800mm	500mm	800mm	11.4mm	No
ST500240500SS	19367	500mm	240mm	500mm	11.4mm	No

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE