

Série T, grande capacité, extérieur

Les climatiseurs à grande capacité de la série T gardent l'équipement au frais même à des charges thermiques maximales. Leur conception simple leur permet de se confondre dans les environnements d'usine ou extérieurs difficiles. Chaque unité est équipée de composants résistants à la corrosion, de réchauffeurs de compresseur et de contrôles de pression de refoulement pour des performances extérieures optimales.



T62
20000 BTU/Hr.
5860 Watts

T70-36
36000 BTU/Hr.
10548 Watts

T70-60
59000 BTU/Hr.
17287 Watts

NORMES INDUSTRIELLES

Homologué UL/cUL ; type 12, 3R, 4 ; 4X en option ; N° de fichier SA6453

CE

EAC

Telcordia GR-487 capable

Compatible Telcordia GR-487

EAC

Telcordia GR-487 capable

FONCTIONS

Compact pour minimiser l'espace et maximiser la capacité

Le filtre à mailles en aluminium réutilisable et nettoyable protège les bobines pour des performances de refroidissement maximales

Réfrigérant R-407C

Modèles à 230 et 460 V c.a. disponibles

Températures de service de -40 F/-40 C à 131 F/55 C

Thermostat mécanique fiable sur le côté boîtier de l'unité

Deux ventilateurs côté condensateur pour la redondance des performances

Capot en tôle galvanisée peinte pour les environnements d'usine et d'extérieur robustes.

Options de montage extérieur et entièrement encastré sur de nombreux modèles

Brides à montage facile, pour une installation simple

Chaque unité a fait l'objet d'un test fonctionnel avant l'expédition

Les modèles de climatiseur extérieur standard incluent les éléments suivants : Telcordia GR-487 adapté, thermostat, composants résistants à la corrosion, commutateur de panne, chauffage de compresseur, commande de pression de refoulement et chauffage d'armoire

Matériel de montage, joints et manuel d'instructions fournis avec l'unité

SPÉCIFICATIONS

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Tension nominale	Contrôle d'accès à distance
T622226G102	34958	1569mm	506mm	441mm	230V	Non
T622226G150	23404	1569mm	506mm	441mm	230V	Non
T622246G400	19433	1569mm	506mm	441mm	460V	Non
T703626G150	23407	1772mm	579mm	532mm	230V	Non
T703646G400	24307	1772mm	579mm	532mm	460V	Non
T706026G150	23413	1772mm	911mm	583mm	230V	Non
T706046G400	26232	1772mm	911mm	583mm	460V	Non

INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

* L'A/C ProAir peut être plus approprié. Consulter le chapitre A/C ProAir. Consultez l'usine pour connaître la disponibilité et la référence du catalogue.

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE