

Fenêtre de protection en aluminium, ADA



Les composants fixés sur la porte de l'armoire sont protégés par la fenêtre de contrôle, mais ils peuvent être facilement utilisés en ouvrant uniquement la fenêtre de contrôle, tandis que la porte de l'armoire peut rester fermée. Les composants sont protégés de l'environnement et de toute opération indésirable lorsque la fenêtre de contrôle est fermée.

FONCTIONS

Description: Fenêtre de protection, en combinaison avec le kit de fixation ADAMK. Le verrou deux points 3 mm peut être remplacé par n'importe quel insert ou poignée en option. Il augmente la profondeur de l'armoire de 10 mm.

Matériau: Aluminium et verre acrylique 3 mm.

Finition: Aluminium anodisé.

Protection: Conforme IP 54.

Unité de livraison: 1 fenêtre de protection.

Pour remplacer la porte standard

Peut être combiné à un cadre pivotant, un châssis modulaire ou une porte intérieure

Le verrou deux points 3 mm peut être remplacé par n'importe quel insert ou poignée en option

Augmente la profondeur des armoires de 10 mm (ADA) ou 35 mm (ADAB)

Peut également être utilisée comme fenêtre de contrôle avec le kit de fixation ADAMK/ADABMK

Comprend le matériel de montage

Nombre de verrous : 1

SPÉCIFICATIONS

Matériau: Aluminium

Finition: Mill

Table 1/1

Référence catalogue	Hauteur	Largeur	Profondeur	Nombre de verrous	Taille de la fenêtre	Nombre de dispositifs de verrouillage
ADA03030	300mm	300mm	30mm	1	226 x 226mm	1
ADA04030	400mm	300mm	30mm	1	326 x 226mm	1
ADA04040	400mm	400mm	30mm	1	326 x 326mm	1
ADA04060	400mm	600mm	30mm	1	326 x 526mm	1
ADA05030	500mm	300mm	30mm	1	426 x 226mm	1
ADA05040	500mm	400mm	30mm	1	426 x 326mm	1
ADAB06040	600mm	400mm	30mm	2	522 x 322mm	2
ADAB06060	600mm	600mm	30mm	2	522 x 522mm	2
ADAB06080	600mm	800mm	30mm	2	522 x 722mm	2
ADAB07050	700mm	500mm	30mm	2	622 x 422mm	2
ADAB08060	800mm	600mm	30mm	2	722 x 522mm	2
ADAB10080	1000mm	800mm	30mm	2	922 x 722mm	2
ADAB12060	1200mm	600mm	30mm	2	1122 x 522mm	2
ADAB12080	1200mm	800mm	30mm	2	1122 x 722mm	2

AVERTISSEMENT

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur www.nvent.com et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE