

# Ventilateur, DFN



L'armoire peut être refroidie par étapes avec ce ventilateur à haut débit d'air, qui peut être monté à l'intérieur ou sur le dessus de l'armoire.

## FONCTIONS

Description: Existe en 2 versions: DFN01 pour un montage en dessous du toit, et DFN02 pour un montage au dessus du toit, le flux pointant toujours vers le haut. Contact supplémentaire prévu pour la connexion d'un thermostat.

Volt: 220-240 VAC.

Circulation d'air: 160 m<sup>3</sup>/h.

puissance du ventilateur: 19 Watt.

Unité de livraison: 1 jeu avec grille de protection et vis de montage.

Note: Pour un branchement plus simple, utiliser le kit de câblage DFN61.

## SPÉCIFICATIONS

---

**Couleur:** Gris noir  
**Matériau:** Plastique  
**Finition:** Mat doux

Table 1/1

Référence catalogue	Référence article	Hauteur	Largeur	Profondeur	Fixation	Tension nominale
DFN02	DFN02	119mm	119mm	42mm	Haut	220V
DFN01	DFN01	119mm	119mm	42mm	À l'intérieur	220V

## INFORMATIONS PRODUIT COMPLÉMENTAIRES

---

Lorsque les ouvertures prévues pour les ventilateurs ne sont pas utilisés, elles doivent être fermées avec des plaques d'obturation DFC.

## AVERTISSEMENT

---

Les produits nVent doivent être installés et utilisés uniquement comme indiqué dans les feuilles d'instructions et les documents de formation de nVent. Les feuilles d'instructions sont disponibles sur [www.nvent.com](http://www.nvent.com) et auprès de votre représentant du service client nVent. Une installation incorrecte, une mauvaise utilisation, une mauvaise application ou tout autre défaut de respect total des instructions et des avertissements de nVent peut entraîner une défaillance du produit, des dommages matériels, des blessures corporelles graves et la mort et/ou annuler votre garantie.



Notre gamme complète de marques:

**CADDY ERICO HOFFMAN ILSCO SCHROFF TRACHTE**